

Garant

Inserto per tornitura CNMM 120412, per lavorazione del pezzo grezzo



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250453 HB7130-2
GTIN	4069515022767
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Tipo	HB7130-2
Codice ISO Inserto	CNMM 120412
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompi-trucioli	VR
Avanzamento f	0,2 - 0,9 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura