

Garant

Inserto VBGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3830 160404
GTIN	4069515046541
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	VBGT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Contenuto	261232 HB7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3830 160404