

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150604, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250658 HB7020-2
GTIN	4069515016780
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 m/min
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura