

Garant

Inserto VCGT per finitura 30 pezzi, HU7315-1, Dim.: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3831 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCGT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	261372 HU315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3831 160404