



Inserto SNMG per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2939 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251142 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2939 120404