



Inserto per tornitura DC.T 070204, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260452 HB7020-2
GTIN	4069515020527
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura