

Garant

Inserto per tornitura VBMT 160402, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261150 HB7035-2
GTIN	4069515021951
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7035-2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompi-trucioli	SS
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VBMT 160402

Scheda tecnica

Condizione di taglio

fortemente interrotto

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura