



Inserto SNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2944 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Contenuto	251222 HB7120-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2944 120404