

Garant

Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260058 HB7035-2
GTIN	4069515019408
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Rompi-trucioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7035-2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura