



Inserto SCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3528 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	260742 HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3528 09T304