

Garant

Inserto per tornitura VC.T 110304, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261454 HB7020-2
GTIN	4069515022590
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura