

Garant

Inserto VCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3833 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	VCGT 160402
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Contenuto	261370 HU315-1
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N

Scheda tecnica

Rivestimento	non rivestito
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3833 160402