

Garant

Inserto VCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3833 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestito
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Contenuto	261372 HU315-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	VCGT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3833 160404