



Inserto per tornitura CC.T 120408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260160 HB7010-2
GTIN	4069515020060
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	SM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura