

Garant

Inserto VCGT per finitura 50 pezzi, HU7315-1, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3833 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Contenuto	261374 HU315-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	G
Tipo	HU7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3833 160408