

Garant

Inserto per tornitura VC.T 110302, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261364 HB7010-2
GTIN	4069515022279
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompi-trucioli	SS
Tipo	HB7010-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Raggio di curvatura	0,2 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura