



Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2846 110202
GTIN	4067263095712
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260980 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2846 110202