



Inserto VCGT per finitura 50 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3834 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Contenuto	261364 HB7315-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3834 110302