

Garant

Inserto SNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2946 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Contenuto	251224 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2946 120408