




Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7010-2
GTIN	4069515018869
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Rompi-trucioli	SM
Tolleranza	M
Tipo	HB7010-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura