



Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2846 16T304
GTIN	4067263095750
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	260986 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2846 16T304