

Garant**Inserto TCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 16T308****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2846 16T308
GTIN	4067263095774
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	260988 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2846 16T308