

Garant

Inserto per tornitura TNMG 160408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7020-2
GTIN	4069515018043
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompi-trucioli	SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Scheda tecnica

Impiego principale

P

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura