



Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2947 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Contenuto	251224 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2947 120408