

Garant

Inserto VCGT per finitura 50 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3834 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCGT 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261372 HB7315-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	N
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3834 160404