


**Garant**

## Inserto per tornitura WNMG 060404, per lavorazione intermedia



### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 252062 HB7035-2 |
| GTIN            | 4069515018708   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Tipo                                             | HB7035-2              |
| Avanzamento f                                    | 0,2 - 0,5 mm/gir,     |
| Rompi-trucioli                                   | SM                    |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 320 m/min       |
| Condizione di taglio                             | fortemente interrotto |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 4 mm            |
| Impiego principale                               | P                     |
| Codice ISO Inserto                               | WNMG 060404           |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura              |
| Tolleranza                                       | M                     |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                     |

## Scheda tecnica

Raggio di curvatura

0,4 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura