

Garant

Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2948 120408
GTIN	4067263094661
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	251224 HB7130-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2948 120408