



Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 110301



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3835 110301
GTIN	4067263098553
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,1 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Tolleranza	G
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	VCGT 110301
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Contenuto	261452 HU7310
Impiego principale	N

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3835 110301