

Garant

Inserto per tornitura DNMG 150608, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250862 HB7130-2
GTIN	4069515022804
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min

Scheda tecnica

Rompi-trucioli

VG

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura