



Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2949 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251226 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2949 120412