

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T308, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7020-2
GTIN	4069515020701
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 m/min
Tipo	HB7020-2
Rompi-trucioli	SM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura