



Inserto SNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7130-2, Dim.: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2950 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,55 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 7 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	251324 HB7130-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2950 120408