

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 110304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3836 110304
GTIN	4067263098690
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Contenuto	261454 HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Codice ISO Inserto	VCGT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3836 110304