

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 160402****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3836 160402
GTIN	4067263098713
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCGT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261457 HB7310
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3836 160402