

**Garant**

### Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavorazione intermedia, Wiper



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250157 HB7020-2
GTIN	4069515015868
Classe articolo	21G

#### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 420 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Avanzamento $f$	0,2 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Rompi-trucioli	WSM
Tipo	HB7020-2

## Scheda tecnica

Raggio di curvatura

0,8 mm

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura