

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 110302****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3837 110302
GTIN	4067263098584
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	261453 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3837 110302