

Garant**Inserto VCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 160402**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3837 160402
GTIN	4067263098621
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	VCGT 160402
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	261457 HU7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3837 160402