

Garant

Inserto TNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2960 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Contenuto	251542 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2960 160404