

Garant

Inserto VCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3837 160408
GTIN	4067263098669
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Contenuto	261459 HU7310
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	N
Numero pezzi	50
Rivestimento	non rivestito
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3837 160408