

**Garant**

### Inserto per tornitura CCMT 120408, per lavorazione di finitura



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Classe articolo	21G

#### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-2
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Rompi-trucioli	SS
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura