


Garant

Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7020-2
GTIN	4069515018883
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020-2
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura