

Garant**Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2961 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Contenuto	251542 HB7120-1
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2961 160404