



Inserto VCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3838 110302
GTIN	4067263098683
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Contenuto	261453 HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3838 110302