

Garant

Inserto per tornitura DC.T 11T302, per lavorazione intermedia



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HB7010-2
GTIN	4069515020565
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7010-2
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura