

**Garant**

**Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160408**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2961 160408 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 80 - 260 mm/min   |
| Contenuto                                        | 251544 HB7120-1   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 5 mm        |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm           |
| Tolleranza                                       | M                 |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 4 mm              |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                 |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm            |
| Impiego principale                               | M                 |
| Numero pezzi                                     | 50                |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Avanzamento $f$                                  | 0,2 - 0,5 mm/gir, |

## Scheda tecnica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice ISO Inserto   | TNMG 160408           |
| Tipo                 | HB7120-1              |
| Condizione di taglio | continuo              |
| Rompi-trucioli       | VM                    |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2961 160408