

Garant

Inserto per tornitura CCMT 09T308, per lavorazione di finitura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260060 HB7010-2
GTIN	4069515019446
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7010-2
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompi-trucioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura