

Garant

Inserto per tornitura WNMG 080408, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7020-2
GTIN	4069515019026
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura