

Garant

Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3538 09T304
GTIN	4067263096627
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Contenuto	260762 HB7130-2

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3538 09T304