

Garant

Inserto per tornitura CNMG 120408, per lavorazione di sgrossatura



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7035-2
GTIN	4069515016209
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7035-2
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 m/min
Rompi-trucioli	SG
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura