

Garant

Inserto TNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2963 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Contenuto	251544 HB7140-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Tolleranza	M
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2963 160408